

**Garant****Sriegpjovė, G: G3/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142060 G3/4
GTIN	4045197084682
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

**Šešiabriaunės** sriegpjovės **be** paviršinių įpjovų; galutiniam kalibravimui.

**Paskirtis:**

**Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 26,44 mm

Rakto dydis: 50 mm

Aukštis: 16 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	26,44 mm
Aukštis	16 mm
Rakto dydis	50 mm
Vijų skaičius colyje	14
Sriegio dydis	G3/4

Tolerancijos klasė	A
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 382
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		