

Garant**Sriegpjovė, UNF: 10-32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 10-32
GTIN	4045197084880
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 32

Sriegio Ø: 4,83 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	32
Aukštis	7 mm
Sriegio Ø	4,83 mm
Išorinis Ø	20 mm

Sriegio dydis	10-32 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		