

Garant
VHM plėstuvai HPC kiaurosiosms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 20 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164346 20
GTIN	4045197548740
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams** **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos** ^{DLC danga} **sp2**.

Paskirtis:
Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 19,21 - 20,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 25 mm

Iškyšos ilgis L₁: 95 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 20 mm

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	20 mm
Koto tolerancija	h6
Iškyšos ilgis L ₁	95 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	1,7 mm/aps,
Koto Ø D _s	20 mm

Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm
Ø ribos	19,21 - 20,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis