

Garant
Sriegpjovė, UNC: 1/4-20

Užsakymo data

Užsakymo numeris	142520 1/4-20
GTIN	4045197084798
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 6,35 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	20
Aukštis	7 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Išorinis Ø	20 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		