

**Garant****Sriegpjovė, UNF: 12-28****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 142620 12-28  |
| GTIN             | 4045197084897 |
| Produktų klasė   | 11K           |

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 5,49 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

**Techninis aprašymas**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Sriegio Ø            | 5,49 mm |
| Aukštis              | 7 mm    |
| Vijų skaičius colyje | 28      |
| Išorinis Ø           | 20 mm   |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Sriegio dydis      | 12-28 UNF    |
| Pjovimo kryptis    | dešininis    |
| Sriegio tipas      | UNF          |
| Profilio kampas    | 60 laipsniai |
| Ašmenys            | HSS          |
| Norma              | EN 22568     |
| Tolerancijos klasė | 2A           |
| Produkto rūšis     | Sriegpjovė   |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| sausasis                       | ribotai tinka |                |           |