

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 8X1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130470 8X1
GTIN	4045197066954
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 56 mm

Koto  $\varnothing D_s$ : 6 mm

Koto kvadratas  $\square$ : 4,9 mm

Kiaurymės  $\varnothing$ : 7 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio $\varnothing$	8 mm
Kiaurymės $\varnothing$	7 mm
Sriegio žingsnis	1 mm
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	56 mm
Koto kvadratas $\square$	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 2181
Sriegio gylis	16 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M8×1
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka