

Garant**Sriegpjovė, UNC: 5/16-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 5/16-18
GTIN	4045197084804
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 7,94 mm

Išorinis Ø: 25 mm

Aukštis: 9 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	18
Sriegio Ø	7,94 mm
Aukštis	9 mm
Išorinis Ø	25 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		