

Garant**Sriegpjovė, UNF: 1/4-28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 1/4-28
GTIN	4045197084903
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 28

Sriegio Ø: 6,35 mm

Išorinis Ø: 20 mm

Aukštis: 7 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	7 mm
Sriegio Ø	6,35 mm
Vijų skaičius colyje	28
Išorinis Ø	20 mm

Sriegio dydis	1/4-28 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		