

## Garant

### VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 4H7 mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	164347 4H7
GTIN	4045197593290
Produktų klasė	10N

## Aprašymas

### Modelis:

**NC tinkamas modelis** su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka <strong>hidrauliniams</strong> **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su **naujausios kartos DLC danga sp<sup>2</sup>**.

### Paskirtis:

**Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.**

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 12 mm

Iškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 34 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

## Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	34 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	0,6 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	4 mm
Koto tolerancija	h6

Koto Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
rekomenduojamas gręžimo Ø apdirbant aliuminio liejinius	3,9 mm
Kiaurymės Ø tolerancija	H7
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis