

Garant
VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 4,5 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164347 4,5
GTIN	4045197548764
Produktų klasė	10N

Aprašymas
Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniam **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos DLC danga** sp^2 .

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Ø ribos: 4,21 - 4,7 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 12 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 34 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Koto Ø D_s : 6 mm

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	34 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	0,6 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D_c	4,5 mm
Koto Ø D_s	6 mm

Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	12 mm
Ø ribos	4,21 - 4,7 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis