

Garant**Sriegpjovė, UNC: 4-40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 4-40
GTIN	4045197084736
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiais sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 40

Sriegio Ø: 2,85 mm

Išorinis Ø: 16 mm

Aukštis: 5 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	5 mm
Sriegio Ø	2,85 mm
Vijų skaičius colyje	40
Išorinis Ø	16 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		