

Garant**Sriegpjovė, UNF: 3/8-24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 3/8-24
GTIN	4045197084927
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	24
Sriegio Ø	9,53 mm
Aukštis	11 mm
Išorinis Ø	30 mm
Sriegio dydis	3/8-24 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		