

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 20X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130470 20X2
GTIN	4045197067166
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 18 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio Ø	20 mm
Kiaurymės Ø	18 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm

Koto kvadratas □	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 2181
Sriegio gylis	40 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M20×2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienai <math><900\text{ N/mm}^2</math>	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka