

Garant**Sriegpjovė, UNF: 7/16-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 7/16-20
GTIN	4045197084934
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

Paskirtis:

UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 20

Sriegio Ø: 11,11 mm

Išorinis Ø: 30 mm

Aukštis: 11 mm

Techninis aprašymas

Aukštis	11 mm
Sriegio Ø	11,11 mm
Vijų skaičius colyje	20
Išorinis Ø	30 mm

Sriegio dydis	7/16-20 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		