

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 22X1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130470 22X1 |
| GTIN | 4045197067173 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto $\varnothing D_s$: 18 mm

Koto kvadratas \square : 14,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 21 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|-------|
| Sriegio žingsnis | 1 mm |
| Kiaurymės \varnothing | 21 mm |
| Sriegio \varnothing | 22 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Koto kvadratas □ | 14,5 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | DIN 2181 |
| Sriegio gylis | 44 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M22×1 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | D |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |

| | |
|---|---------------|
| Plienai <math><900\text{ N/mm}^2</math> | tinka |
| Ketus (G) | ribotai tinka |
| Uni | tinka |
| Alyva | tinka |
| sausasis | ribotai tinka |