

Garant**Sriegpjovė, UNC: 1/2-13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 1/2-13
GTIN	4045197084835
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

Paskirtis:

UNC coliniams stambiams sriegiams ASME – B1.1.

Techninis aprašymas

Aukštis	14 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Vijų skaičius colyje	13
Išorinis Ø	38 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai

Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		