

**Garant****Sriegpjovė, UNF: 1/2-20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142620 1/2-20
GTIN	4045197084941
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnio įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

**Techninis aprašymas**

Vijų skaičius colyje	20
Aukštis	10 mm
Sriegio Ø	12,7 mm
Išorinis Ø	38 mm
Sriegio dydis	1/2-20 UNF
Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNF

Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		