

## Garant

### Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	130550 G2
GTIN	4045197067685
Produktų klasė	11G

### Aprašymas

#### Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

#### Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 59,61 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Koto kvadratas □: 35 mm

Kiaurymės Ø: 57 mm

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	57 mm
Sriegio Ø	59,61 mm
Vijų skaičius colyje	11
Sriegio žingsnis	2,309 mm

Ašmenys	HSS
Koto $\varnothing D_s$	45 mm
Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas $\square$	35 mm
Sriegio gylis	119,22 mm
Sriegio dydis	G2
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka