

**Garant****Sriegpjovė, UNC: 5/8-11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	142520 5/8-11
GTIN	4045197084842
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Uždara, forma su įpjova; **su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse**, kad sriegimas taptų lengvesnis ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. **1 3/4 žingsnių įpjova.**

**Paskirtis:**

**UNC coliniams stambiems sriegiams ASME – B1.1.**

Tolerancijos klasė: 2A

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 15,88 mm

Išorinis Ø: 45 mm

Aukštis: 18 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	15,88 mm
Vijų skaičius colyje	11
Aukštis	18 mm
Išorinis Ø	45 mm

Pjovimo kryptis	dešininis
Sriegio tipas	UNC
Profilio kampas	60 laipsniai
Ašmenys	HSS
Norma	EN 22568
Tolerancijos klasė	2A
Produkto rūšis	Sriegpjovė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		