

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, MF: 30X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130470 30X2
GTIN	4045197067296
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, **sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių**. Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 22 mm

Koto kvadratas □: 18 mm

Kiaurymės Ø: 28 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	28 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Sriegio Ø	30 mm
Koto Ø D _s	22 mm
Bendras ilgis L	90 mm

Koto kvadratas □	18 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 2181
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M30×2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		

Plienai <math><900 \text{ N/mm}^2</math>	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka