

Garant
Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G1/4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130550 G1/4
GTIN	4045197067609
Produktų klasė	11G

Aprašymas
Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 13,16 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 11,8 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	19
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Sriegio Ø	13,16 mm
Kiaurymės Ø	11,8 mm
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	11 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	26,32 mm
Sriegio dydis	G1/4
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka