

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130550 G3/8
GTIN	4045197067616
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

**Paskirtis:**

**Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 19

Sriegio Ø: 16,66 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 15,25 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	16,66 mm
Vijų skaičius colyje	19
Kiaurymės Ø	15,25 mm
Sriegio žingsnis	1,337 mm
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas $\square$	9 mm
Sriegio gylis	49,98 mm
Sriegio dydis	G3/8
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$ , kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka