

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130550 G1/2
GTIN	4045197067623
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 20,96 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 19 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	14
Sriegio Ø	20,96 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas \square	12 mm
Sriegio gylis	41,92 mm
Sriegio dydis	G1/2
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka