

Garant
Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G5/8

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130550 G5/8 |
| GTIN | 4045197067630 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas
Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 22,91 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|----------|
| Sriegio žingsnis | 1,814 mm |
| Vijų skaičius colyje | 14 |
| Kiaurymės Ø | 21 mm |
| Sriegio Ø | 22,91 mm |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 18 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Koto kvadratas \square | 14,5 mm |
| Sriegio gylis | 68,73 mm |
| Sriegio dydis | G5/8 |
| Danga | be dangos |
| Sriegio tipas | G |
| Profilio kampas | 55 laipsniai |
| Norma | DIN 5157 |
| Kreipiančiosios dalies forma | D |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki $3 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|-------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Ketus (G) | ribotai tinka | | |

| | |
|----------|---------------|
| Uni | tinka |
| Alyva | tinka |
| sausasis | ribotai tinka |