

**Garant****Rankinis sriegiklis glotniajam apdirbimui, be dangos, G: G1/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130560 G1/2
GTIN	4045197067722
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Paskirtis:**

**Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 20,96 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 19 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	20,96 mm
Kiaurymės Ø	19 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Vijų skaičius colyje	14
Ašmenys	HSS
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Sriegio gylis	41,92 mm

Sriegio dydis	G1/2
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė aklina arba kiaura
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		