

Garant
VC.T 110304, Rūšis: HU7315-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 110304 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

 Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mm

 Pastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Ašmenys	HM
Pjūvio gylis a_p	0,05 - 1,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G

Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 110304
Kietlydinys	HU7315-1
Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AF
Danga	be dangos
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Kampo spindulys	0,4 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui