

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G3/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130550 G3/4
GTIN	4045197067647
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

Paskirtis:

Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 14

Sriegio Ø: 26,44 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D_s: 20 mm

Koto kvadratas □: 16 mm

Kiaurymės Ø: 24,5 mm

Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	14
Sriegio Ø	26,44 mm
Kiaurymės Ø	24,5 mm
Sriegio žingsnis	1,814 mm
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	20 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas \square	16 mm
Sriegio gylis	79,32 mm
Sriegio dydis	G3/4
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		

Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka