

Garant

VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 11 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164347 11 |
| GTIN | 4045197548894 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos DLC danga** sp^2 .

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 10,71 - 11,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 20 mm

Iškyšos ilgis L_1 : 70 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s : 12 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius | 1,4 mm/aps, |
| Koto tolerancija | h6 |
| Nominalusis Ø D_c | 11 mm |
| Iškyšos ilgis L_1 | 70 mm |
| Koto Ø D_s | 12 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L _c | 20 mm |
| Ø ribos | 10,71 - 11,2 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Vidinis aušinimas | taip, 25 bar |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pjovimo technika | HPC |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis |