

Garant**VC.T 160404, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160404
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Kietlydinys	HU7315-1
Danga	be dangos

Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Ašmenys	HM
Tolerancija	G
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Drožlialaužis	AF
Pagrindinis naudojimas	N
Pjūvio gylis a _p	0,05 - 1,5 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui