

Garant**VC.T 160408, Rūšis: HU7315-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261374 HU7315-1
GTIN	4062406381479
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160408 HU7315-1 Kietlydinys: HU7315-1

Drožlialaužis: AF

Tolerancija: G

Pjūvio gylis a_p : 0,05 - 1,5 mmPastūma f : 0,03 - 0,25 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 50 - 600 m/min

Techninis aprašymas

Tolerancija	G
Pastūma f	0,03 - 0,25 mm/aps,
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	50 - 600 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas

Pagrindinis naudojimas	N
Drožlialaužis	AF
Kietlydinys	HU7315-1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCGT 160408
Pjūvio gylis a _p	0,05 - 1,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HM
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui