

**Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, oksiduotas, M: M4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	135855 M4
GTIN	4045197649539
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Forma C** (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,7 mm

Bendras ilgis L: 63 mm

Koto Ø D_s: 4,5 mm

Koto kvadratas □: 3,4 mm

Kiaurymės Ø: 3,3 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Sriegio žingsnis	0,7 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Kiaurymės Ø	3,3 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	4,5 mm
Bendras ilgis L	63 mm
Koto kvadratas □	3,4 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M4
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	11 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	4 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva

tinka