

**Garant**
**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, G: G1.1/4**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Produktų klasė	11G

**Aprašymas**
**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

**Paskirtis:**
**Skirta cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui** DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 11

Sriegio Ø: 41,91 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Koto kvadratas □: 24 mm

Kiaurymės Ø: 39,5 mm

**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	41,91 mm
Sriegio žingsnis	2,309 mm
Kiaurymės Ø	39,5 mm
Vijų skaičius colyje	11

Ašmenys	HSS
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto kvadratas □	24 mm
Sriegio gylis	83,82 mm
Sriegio dydis	G1.1/4
Danga	be dangos
Sriegio tipas	G
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 5157
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka