



Mašininis sriegiklis HSS-E forma C, TiCN, M: M5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	135950 M5
GTIN	4045197077974
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Forma C (2–3 vijų pjaunamoji dalis).

Puikus pasirinkimas kietų ir plastiškų medžiagų apdirbimui.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 135960 arba 136158.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,8 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 70 mm

Koto \varnothing : 6 mm

Koto keturbriaunis: 4,9 mm

Kiaurymės \varnothing : 4,2 mm

Techninis aprašymas

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio \varnothing	5 mm
Sriegio žingsnis	0,8 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	4,2 mm
Norma	DIN 371

Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L _{viso}	70 mm
Koto keturbriaunis	4,9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	15 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M5
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia