

Garant

VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 8H7 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	164347 8H7
GTIN	4045197592316
Produktų klasė	10N

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniams **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos DLC danga sp²**.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 16 mm

Iškyšos ilgis L₁: 60 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 8 mm

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	8 mm
Koto tolerancija	h6
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius	1,4 mm/aps,

Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
rekomenduojamas gręžimo Ø apdirbant aliuminio liejinius	7,9 mm
Kiaurymės Ø tolerancija	H7
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinosioms kiaurymėms
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis