

Garant

VHM plėstuvai HPC aklinosioms kiaurymėms, DLC, Nominalusis Ø DC: 12H7 mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 164347 12H7 |
| GTIN | 4045197592330 |
| Produktų klasė | 10N |

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu kotu Ø standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka hidrauliniais **užspaudimo** arba **tiksliems griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai nušlifuojami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su **naujausios kartos DLC danga sp²**.

Paskirtis:

Aklinųjų kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Kiaurymės Ø tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 20 mm

Iškyšos ilgis L₁: 71 mm

Bendras ilgis L: 120 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 12 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Iškyšos ilgis L ₁ | 71 mm |
| Pastūma f apdirbant aliuminio liejinius | 1,5 mm/aps, |
| Koto tolerancija | h6 |
| Nominalusis Ø D _c | 12 mm |

| | |
|---|---|
| Koto $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 120 mm |
| Pjovimo briaunos ilgis L_c | 20 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 |
| rekomenduojamas gręžimo \varnothing apdirbant aliuminio liejinius | 11,8 mm |
| Kiaurymės \varnothing tolerancija | H7 |
| Danga | DLC |
| Ašmenys | VHM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Tipas | W |
| Vidinis aušinimas | taip, 25 bar |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 |
| Pjovimo technika | HPC |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | Aklinosioms kiaurymėms |
| Spalvinis žymėjimas | geltona |
| Produkto rūšis | Plėtimo įrankiai su nenuimamomis pjovimo briaunomis |