

**HOLEX****Aklinųjų kiaurymių mašininiai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniams sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146925 M3-12
GTIN	4045197649720
Produktų klasė	12K

**Aprašymas****Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašininų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Turinys:**

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 135855 ir spiralinį grąžtą Nr. 114405

**Techninis aprašymas**

metriniams sriegiams	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Spalvinis žymėjimas	žalia

Produkto rūšis

sriegiklius

**Priedai**

Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M12	135855 M12
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M10	135855 M10
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M6	135855 M6
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 10,2 mm	114405 10,2
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M3	135855 M3
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 4,2 mm	114405 4,2
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M4	135855 M4
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M8	135855 M8
Mašininis sriegiklis HSS-E forma C M M5	135855 M5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114405 6,8
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 3,3 mm	114405 3,3
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Tuščia dėžutė Tipas 4	146961 4