

**Garant**
**Mašininis sriegiklis HSS-E forma E, oksiduotas, M: M20**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	136050 M20
GTIN	4045197078124
Produktų klasė	11H

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Forma E** (1,5–2 vijų pjaunančioji dalis).

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	17,5 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio Ø	20 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	12 mm

Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	40 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka