

Garant
VHM plėstuvai HPC kiaurosios kiaurymės, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 18mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	164348 18
GTIN	4045197549037
Produktų klasė	10N

Aprašymas
SVARBU: produktą galima konfigūruoti

Nominalusis Ø D_c: 18 mm

Ø ribos: 17.21 - 18.2 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliu.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!

Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 17,21 - 18,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 25 mm

Iškyšos ilgis L₁: 97 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 18 mm

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	97 mm
Nominalusis Ø D _c	18 mm
Pastūma f plienui < 60 HRC	0,16 mm/aps,
Koto tolerancija	h6
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	25 mm
Ø ribos	17,21 - 18,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	12 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	6 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		