

**Garant****Trumpi sriegikliai aklinosioms kiauрымėms + srieginių kiauрымių spiraliniai grąžtai, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146350 M3-12
GTIN	4045197085108
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogų išimti.

Sudarytas iš sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12, srieginių kiauрымių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Turinys:**

po 1 vnt. sriegiklių M3 – M12 Nr. 134650 ir spiralinių grąžtų Nr. 114150

**Techninis aprašymas**

metriniam sriegiui	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 352
Produkto rūšis	sriegiklius

**Priedai**

Mašininis sriegiklistrumpas M M3	134650 M3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Mašininis sriegiklistrumpas M M6	134650 M6
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Mašininis sriegiklistrumpas M M4	134650 M4
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Mašininis sriegiklistrumpas M M10	134650 M10
Mašininis sriegiklistrumpas M M8	134650 M8
Mašininis sriegiklistrumpas M M5	134650 M5
Mašininis sriegiklistrumpas M M12	134650 M12
Tuščia dėžutė Tipas 3	146960 3