

**Garant****Aklinųjų kiaurymių mašininiai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniams sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146950 M3-12
GTIN	4045197085184
Produktų klasė	11K

**Aprašymas****Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašininų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

**Turinys:**

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 135450 ir spiralinį grąžtą Nr. 114400

**Techninis aprašymas**

metriniams sriegiams	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Spalvinis žymėjimas	mėlyna

Produkto rūšis

sriegiklius

**Priedai**

Mašininis sriegiklis M M6	135450 M6
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Mašininis sriegiklis M M8	135450 M8
Mašininis sriegiklis M M4	135450 M4
Mašininis sriegiklis M M12	135450 M12
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Mašininis sriegiklis M M5	135450 M5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Mašininis sriegiklis M M3	135450 M3
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Mašininis sriegiklis M M10	135450 M10
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Tuščia dėžutė Tipas 4	146960 4