

Garant**Kiaurujų kiaurymių mašininiai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniams sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146450 M3-12
GTIN	4045197085115
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašininų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 mašininį sriegiklį M3– M10 Nr. 131150, ir 1 mašininį sriegiklį M12 Nr. 131200 ir spiralinį grąžtą Nr. 114150

Techninis aprašymas

metriniams sriegiams	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376

Produkto rūšis

sriegiklius

Priedai

Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371 M M4	131150 M4
Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371 M M3	131150 M3
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371 M M5	131150 M5
Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371 M M10	131150 M10
Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371 M M6	131150 M6
Mašininis sriegiklis Forma B DIN 376 M M12	131200 M12
Sriegiklio laikiklis su terkšle Bendras ilgis 85 mm	148700 85
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Mašininis sriegiklis Forma B DIN 371 M M8	131150 M8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Tuščia dėžutė Tipas 4	146960 4