

Garant**Kiaurujų kiaurymių mašiniai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146650 M3-12
GTIN	4045197085139
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašinių sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 132150 ir spiralinį grąžtą Nr. 114400

Techninis aprašymas

metriniam sriegiui	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Spalvinis žymėjimas	mėlyna

Produkto rūšis

sriegiklius

Priedai

Mašininis sriegiklis Forma B M M12	132150 M12
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Mašininis sriegiklis Forma B M M6	132150 M6
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Mašininis sriegiklis Forma B M M10	132150 M10
Mašininis sriegiklis Forma B M M3	132150 M3
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Mašininis sriegiklis Forma B M M5	132150 M5
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Mašininis sriegiklis Forma B M M4	132150 M4
Spiralinis grąžtas HSS/EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Mašininis sriegiklis Forma B M M8	132150 M8
Tuščia dėžutė Tipas 4	146960 4