

**Garant**
**VHM plėstuvas HPC kiaurosios kiaurymės, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 6mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164348 6
GTIN	4045197366436
Produktų klasė	10N

**Aprašymas**
**SVARBU: produktą galima konfigūruoti**

 Nominalusis Ø D<sub>c</sub>: 6 mm

Ø ribos: 5.71 - 6.2 mm, Intervall: 0,001

**Modelis:**

**NC modelis** su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

**Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.**

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliumi.

**Paskirtis:**
**Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.**
**Pastaba:**
**JAU YRA NAUJA KARTA!**
**Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

Ø ribos: 5,71 - 6,2 mm

 Pjovimo briaunos ilgis L<sub>c</sub>: 12 mm

 Iškyšos ilgis L<sub>1</sub>: 35 mm

Bendras ilgis L: 75 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 4

 Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	35 mm
------------------------------	-------

Nominalusis $\varnothing D_c$	6 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 60 HRC	0,06 mm/aps,
Koto $\varnothing D_s$	6 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Pjovimo briaunos ilgis $L_c$	12 mm
$\varnothing$ ribos	5,71 - 6,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	12 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	6 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		