

Garant**VHM plėstuvai HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis Ø DC: 14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	164348 14
GTIN	4045197417114
Produktų klasė	10N

Aprašymas**SVARBU: produktą galima konfigūruoti**Nominalusis Ø D_c: 14 mm

Ø ribos: 13.21 - 14.2 mm, Intervall: 0,001

Modelis:

NC modelis su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams – ypač tinka **hidrauliniams užspaudimo** arba **didelio tikslumo griebtuvams**. Šitaip **sumažinamas radialinis mušimas** ir **padidinamas darbo saugumas**. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušiniu **produktyviam apdirbimui** ir gamybos kaštų mažinimui.

Plėstuvai pagalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir suleidimo tolerancijas.

Su trumpomis pjovimo briaunomis ir tiesiu grioveliumi.

Paskirtis:**Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.****Pastaba:****JAU YRA NAUJA KARTA!****Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Ø ribos: 13,21 - 14,2 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c: 22 mmIškyšos ilgis L₁: 80 mm

Bendras ilgis L: 130 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto Ø D_s: 14 mm**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Pastūma f plienui < 60 HRC	0,15 mm/aps,
Nominalusis $\varnothing D_c$	14 mm
Koto tolerancija	h6
Koto $\varnothing D_s$	14 mm
Bendras ilgis L	130 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	22 mm
\varnothing ribos	13,21 - 14,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	6
Danga	TiAlN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas	taip, 25 bar
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika	HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	raudona
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	12 m/min	H
Plienas <60 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
Plienas <65 HRC	ribotai tinka	6 m/min	H
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		