

**Garant****Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, BSP: W3/8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130670 W3/8
GTIN	4045197067876
Produktų klasė	11G

**Aprašymas****Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

**Paskirtis:**

**Whitworth sriegiams** pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 16

Sriegio Ø: 9,53 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 7,9 mm

**Techninis aprašymas**

Kiaurymės Ø	7,9 mm
Vijų skaičius colyje	16
Sriegio Ø	9,53 mm
Sriegio žingsnis	1,587 mm
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas $\square$	5,5 mm
Sriegio gylis	19,06 mm
Sriegio dydis	W3/8
Danga	be dangos
Sriegio tipas	BSW
Profilio kampas	55 laipsniai
Norma	DIN 351
Kreipiančiosios dalies forma	A
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD kai kiaurymė aklinoji
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		

Plienai <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka