

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, BSP: W1/2****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130670 W1/2 |
| GTIN | 4045197067890 |
| Produktų klasė | 11G |

Aprašymas**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

Paskirtis:

Whitworth sriegiams pagal BSW normą BS84 su vidutine tolerancija.

Ašmenys: HSS

Vijų skaičius colyje: 12

Sriegio Ø: 12,7 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------|----------|
| Sriegio žingsnis | 2,117 mm |
| Vijų skaičius colyje | 12 |
| Sriegio Ø | 12,7 mm |
| Kiaurymės Ø | 10,5 mm |
| Ašmenys | HSS |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Koto $\varnothing D_s$ | 9 mm |
| Bendras ilgis L | 80 mm |
| Koto kvadratas \square | 7 mm |
| Sriegio gylis | 25,4 mm |
| Sriegio dydis | W1/2 |
| Danga | be dangos |
| Sriegio tipas | BSW |
| Profilio kampas | 55 laipsniai |
| Norma | DIN 351 |
| Kreipiančiosios dalies forma | A |
| Kreipiančiosios dalies forma | D |
| Kreipiančiosios dalies forma | C |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3xD kai kiaurymė aklinoji |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3xD, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešininis |
| Srieginių įrankių rūšis | Rankinis sriegiklis |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|-------|-----------|
| Aliuminis, plastikai | ribotai tinka | | |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | | |
| Al >10 % Si | ribotai tinka | | |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | | |

| | |
|--|---------------|
| Plienai <math><900 \text{ N/mm}^2</math> | tinka |
| Ketus (G) | ribotai tinka |
| Uni | tinka |
| Alyva | tinka |
| sausasis | ribotai tinka |