

Garant**Rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, UNF: 5/8-18****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130750 5/8-18
GTIN	4045197068286
Produktų klasė	11G

Aprašymas**Modelis:**

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių.

Paskirtis:**UNF coliniams smulkiems sriegiams ASME – B1.1.**

Sriegio tipas: UNF

Ašmenys: HSS

Norma: DIN 2181

Vijų skaičius colyje: 18

Sriegio Ø: 15,88 mm

Bendras ilgis L: 70 mm

Koto Ø D_s: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	15,88 mm
Vijų skaičius colyje	18
Kiaurymės Ø	14,5 mm
Norma	DIN 2181
Ašmenys	HSS

Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	70 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Sriegio gylis	47,64 mm
Sriegio žingsnis	1,58 mm
Sriegio tipas	UNF
Sriegio dydis	5/8-18 UNF
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Tolerancijos klasė	2B
Kreipiančiosios dalies forma	D
Kreipiančiosios dalies forma	C
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki $3 \times D$, kai kiaurymė aklina arba atvira
Pjovimo kryptis	dešininis
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		

Ketus (G)	ribotai tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka