

Garant**Sriegiklio laikiklis su terkšle, Plieninis, Bendras ilgis: 85mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	148700 85
GTIN	4045197511102
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliu iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui užfiksuoti. Laikiklis chromuotas. Terkšlę galima perjungti tiek kairiniam, tiek dešininiam sriegimui arba užfiksuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Įrankių laikiklis su žemu spinduliniu mušimu ir siauromis tolerancijos ribomis. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo.

Paskirtis:

Tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Techninis aprašymas

užveržimo ribos □	2,6 - 5,5 mm
Bendras ilgis	85 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352	M3 – M10
Atsarginiai kumšteliai Nr. 148710 dyd.	85
Medžiaga	Plieninis
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis