

Garant**Aklinųjų kiaurymių mašininiai sriegikliai + srieginių kiaurymių spiraliniai grąžtai, Metriniam sriegiui: M3-12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	146750 M3-12
GTIN	4045197085153
Produktų klasė	11K

Aprašymas**Modelis:**

Atidarius dėžutę, įrankiai pasikelia ir juos patogiu išimti.

Sudarytas iš mašininų sriegiklių M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 ir srieginių kiaurymių spiralinių grąžtų dyd. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Turinys:

po 1 vnt. mašininį sriegiklį M3 – M12 Nr. 134851 ir spiralinį grąžtą Nr. 114150

Techninis aprašymas

metriniam sriegiui	M3 – M12
Sriegio tipas	M
Profilio kampas	60 laipsniai
Norma	DIN 371
Norma	DIN 376
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

sriegiklius

Priedai

Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 2,5	114150 2,5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 10,2	114150 10,2
Mašininis sriegiklis M M4	134851 M4
Mašininis sriegiklis M M10	134851 M10
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 4,2	114150 4,2
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 8,5	114150 8,5
Mašininis sriegiklis M M5	134851 M5
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 3,3	114150 3,3
Mašininis sriegiklis M M6	134851 M6
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 5	114150 5
Mašininis sriegiklis M M3	134851 M3
Mašininis sriegiklis M M12	134851 M12
Mašininis sriegiklis M M8	134851 M8
Spiralinis grąžtas HSSN Ø DC h8 (mm arbs coliai) 6,8	114150 6,8
Tuščia dėžutė Tipas 4	146960 4