

Garant
Sriegiklio laikiklis su terkšle, Plieninis, Bendras ilgis: 110mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	148700 110
GTIN	4045197511119
Produktų klasė	11K

Aprašymas
Modelis:

Su dviejų kumštelių griebtuvu keturbriauniams kotams tvirtinti. Stumdoma rankena su grioveliu iš abiejų galų apvaliam fiksatoriui užfiksuoti. Laikiklis chromuotas. Terkšlę galima perjungti tiek kairiniam, tiek dešininiam sriegimui arba užfiksuoti. **Tvirta plieninė konstrukcija** didesnei dinamometrinei apkrovai atlaikyti. Įrankių laikiklis su žemu spinduliniu mušimu ir siauromis tolerancijos ribomis. Kumšteliai plastiški, nes yra frezuoti ir grūdinti induktyviu būdu, jų paviršius optimalaus kietumo. Patentuota kumštelių forma, preciziškai ir saugiai galima tvirtinti ir sriegiklių galvutes su 1/4 colio 6-briauniu kotu (pvz. Nr. 676307). Užveržiama visa 6-briaunė plokštuma.

Paskirtis:

Tinka sriegimui sunkiai prieinamose vietose.

Pastaba:

Kitų dydžių sriegiklių ir plėstuvų kvadratų matmenis rasite lentelėse, esančiose atitinkamo produkto skyriuje.

Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M4,5 – M12
užveržimo ribos ☐	4,6 - 8 mm

Bendras ilgis	110 mm
Atsarginiai kumšteliai Nr. 148710 dyd.	110
Medžiaga	Plieninis
Produkto rūšis	Sriegiklio laikiklis